



A-A
3:1



Réf.	-	-	58365
Couple de serrage	T _{A,S}	Nm	12
Calibre de clé	SW	mm	10
Poids	m _S	kg	0,148
Moment d'inertie de masse	J	kgcm ²	0,4251



Tolérances générales
DIN ISO 2768 - cL



Frette de serrage pour WGN070

				Date	Nom
				Établi par	04.01.2017 3029BAUM
000	Neuanlage	06.02.2017	3029BAUM	Neugart GmbH Keltenstr. 16 DE-77971 Kippenheim	
Rev	Modification	Date	Nom		

Fiche technique n°: 100350874

Fiche
1/1