




A-A



Réf.	-	-	58367		Tolérances générales DIN ISO 2768 - cL			ISO 128-30	Frette de serrage pour WGN115	
Couple de serrage	T <sub>A,S</sub>	Nm	30							
Calibre de clé	SW	mm	13							
Poids	m <sub>S</sub>	kg	0,510							
Moment d'inertie de masse	J	kgcm <sup>2</sup>	4,212	000	Neuanlage	06.02.2017	3029BAUM	Neugart GmbH Keltenstr. 16 DE-77971 Kippenheim		Fiche technique n <sup>o</sup> : 100355100
				Rev	Modification	Date	Nom			